


## OTR-2

## MİKROKONTROLÖR TABANLI TERMOSTAT



Ürün Kodu	OTR-2
Cihaz Tipi	Dijital
Boyut	36 X 72 mm.
Ekran Sayısı	1
Röle Sayısı	2
Kontrol Tipi	ON/OFF PID
Sıcaklık Hissedici Tipi	Pt-100 (0-250 °C) Fe-Const (0-500 °C) NiCr-Ni(0-999 °C)
Hissedici Kopma Koruması	Var
Kalibrasyon Hatası	Yok
Besleme	220 V. 4VA. 50Hz.
Çalışma Ortamı (max) [°C]	50
Ortam Sıcaklık Kompanzasyonu	Var

## Bağlantı Şeması



## Kullanım Kılavuzu

## Set değerlerinin girilmesi:

1. PRG/RUN tuşuna bir kez basınız.
2. Aşağı ve yukarı ok tuşları ile istenilen SET1 değerini giriniz. Bu esnada, set1 ledi yanar.
3. PRG/RUN tuşuna bir kez basınız.
4. Aşağı ve yukarı ok tuşları ile istenilen SET2 değerini giriniz. Bu esnada, set2 ledi yanar.
5. PRG/RUN tuşuna bir kez daha basarak normal çalışma moduna geri dönünüz. SET1 ve SET2 değerleri hafızaya kaydedilmiştir.

## Histerezis değerlerinin girilmesi:

1. Normal çalışma modunda aşağı ve yukarı ok tuşlarına aynı anda ekranda "H?" yazana kadar basınız.
2. Aşağı ve yukarı ok tuşları ile istenilen HİSTEREZİS1 değerini giriniz. Bu esnada, set1 ledi yanar.
3. PRG/RUN tuşuna bir kez basınız.
4. Aşağı ve yukarı ok tuşları ile istenilen HİSTEREZİS2 değerini giriniz. Bu esnada, set2 ledi yanar.
5. PRG/RUN tuşuna bir kez daha basarak normal çalışma moduna geri dönünüz. HİSTEREZİS1 ve HİSTEREZİS2 değerleri hafızaya kaydedilmiştir.