


SMRT-2

Setli Panelmetre



ÜNVAN	SETLİ TAKOMETRE GÖSTERGESİ
Ürün Kodu	SMRT-2
Boyut	48 X 96 mm. (dik)
Giriş	Takojeneratör - DC - Değişken Giriş Voltajı
Röle Sayısı	2
Besleme	220V 50Hz
Çalışma Ortamı (max) [°C]	50 °C

Bağlantı Şeması



Kullanım Klavuzu

1. Set tuşuna bir kez basınız.
2. Yukarı ve aşağı ok tuşları ile istenilen SET1 değerini giriniz. Bu işlem sırasında set1 ledi yanar.
3. Set tuşuna basınız.
4. Yukarı ve aşağı ok tuşları ile istenilen SET2 değerini giriniz. Bu işlem sırasında set2 ledi yanar.
5. Set tuşuna basınız.
6. Yukarı ve aşağı ok tuşları ile istenilen T değerini giriniz.
7. Set / Run tuşuna bir kez daha basarak normal çalışma moduna geri dönünüz. SET1, SET2 ve T değerleri hafızaya kaydedilmiştir

Açıklamalar:

1. Cihazın +/- 5 sabit histeresiz değeri vardır.

Ör: Set1 değerinin 100 amper olduğunu varsayalım. Bu durumda röle 1, mevcut akım 105 ampere çıktığında devreden çıkar ve mevcut akım 95 ampere düştüğünde devreye girer.

2. T değeri rölelerin açma/kapama gecikmelerini belirler.

Ör: Set1 değerinin 100 amper ve T değerinin 5 olduğunu varsayalım. Bu durumda mevcut akım 105 ampere ulaştıktan yaklaşık 5 saniye sonra röle 1 devreden çıkar ve mevcut akım 95 ampere düştükten yaklaşık 5 saniye sonra devreye girer.

Ø Rölelerin açması ve kapaması sırasında herhangi bir gecikme olmasını istemiyorsanız T değerini 0 (sıfır) giriniz.

Ø T gecikmesi 2 set değeri için de geçerlidir.